

produce & better product to customers

アルミ・鉄・非鉄用水溶性防錆剤

# HYP-AL1

## 【特長】

アルミ・鉄・銅合金に使用可能な水溶性防錆剤です。水希釈でき（40～70 倍）経済的です。水溶性加工液でアルミを加工する場合の変色抑制添加剤としてもご使用できます。泡立ちもなくシャワー洗浄時の防錆・変色防止剤としても効果を発揮します。

## 【性状・成分】

主成分：有機酸アミン塩      色：淡黄色  
Ph6.7～7.7（1%）      比重：1.08（20℃）

## 【用途】

- ・ 作業工程間のアルミの変色抑制
- ・ 鉄鋼、鋳鉄、銅合金の一時防錆
- ・ 水溶性クーラントでのアルミ加工時の添加剤
- ・ 洗浄液の添加剤



4kg 18kg

## 【使用法】

原液を 40～70 倍に希釈して浸漬又は噴霧してご使用ください。

塗布、浸漬させてから 30 秒経過後、エアブローを行ってください。

防錆期間は室内で 1～2 週間程度です。※環境によって短くなる場合があります。

水溶性加工液の添加剤として使用する場合、クーラント容量に対し 1～2 % 添加してください。

## 【注意事項】

材質によっては変色する場合があります、端材などを使ってあらかじめご確認ください。  
ご使用前に必ず「安全データシート」をお読みください。

水溶性クーラントの変色抑制剤として使用する場合、事前に机上試験でお試しのうえ、ご使用ください。

直射日光が当たらないよう、冷暗所に保管してください。

販売店



株式会社NMC

<http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail [nmc@kk-nmc.jp](mailto:nmc@kk-nmc.jp)

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号

Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail [kobe@kk-nmc.jp](mailto:kobe@kk-nmc.jp)

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5

Tel. 092-609-9090 Fax. 092-609-9091 E-mail [fukuoka@kk-nmc.jp](mailto:fukuoka@kk-nmc.jp)

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F  
Tel: 052-684-7852

produce & better product to customers

鉄・非鉄用 中性タイプ水溶性脱脂洗浄剤

# NMC ALL-METAL CLEANER

## 【特長】

強力な浸透性と脱脂・洗浄力で頑固な機械油、動植物油などあらゆる油汚れを除去出来る  
中性タイプの水溶性脱脂洗浄剤です。水で希釈して使用できますので経済的です。  
一般清掃から、鉄・アルミ部品の浸漬洗浄に最適です。  
銅の腐食抑制剤配合により、銅、銅合金の設備や加工部品の洗浄にご使用できます。

## 【性状・成分】

色：無色透明液体                      p H：8.00（原液）  
界面活性剤    銅腐食抑制剤  
水    他

## 【用途】

- ・工場内機械の油汚れの洗浄
- ・オフィス内の掃除用洗浄
- ・厨房内設備・タイル床の油汚れ洗浄
- ・鉄部品、アルミ部品、銅・銅合金部品の洗浄



4kg・20kg

## 【使用法】

汚れの度合いに応じて水希釈してご使用ください。

希釈目安：工場内機械＝原液～10 倍程度    オフィス＝3 倍～20 倍程度

厨房内＝原液～10 倍程度    部品洗浄＝5～20 倍程度

※銅部品の洗浄は、10 倍希釈以内を目安として下さい。

## 【注意事項】

清掃、部品洗浄後は水拭き・水洗いをし、必要に応じて防錆処理を行って下さい。

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

長時間使用の場合はゴム手袋をご使用ください。

塗装面に使用の場合は予め試験して塗装剥離が無いかご確認ください。

販売店



株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail [nmc@kk-nmc.jp](mailto:nmc@kk-nmc.jp)

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号

Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail [kobe@kk-nmc.jp](mailto:kobe@kk-nmc.jp)

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5

Tel. 092-609-9090 Fax. 092-609-9091 E-mail [fukuoka@kk-nmc.jp](mailto:fukuoka@kk-nmc.jp)

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F

Tel. 052-684-7852

produce & better product to customers

食品添加物からできた安全なスケール除去剤

# NMC

## スケールブライト 12B

### 【特長】

スケールの分解力、除錆力にすぐれた洗浄剤です。

主成分は食品添加物で構成されており、安心してご使用いただけます。

鋼・銅が共存する場合でもスケール除去・除錆が出来ます。

洗浄後の中和処理が不要です。

### 【性状・成分】

色：無色透明液体      pH：3.5（原液 代表値）

クエン酸塩   界面活性剤   キレート剤

水   他

### 【用途】

- ・ 配管スケールの除去
- ・ 鉄、銅・銅合金の錆除去



4kg 10kg 20kg

### 【使用法】

配管のスケール除去、除錆に使用する場合、5倍～10倍に水希釈し、5～10時間循環させて下さい。スケール・錆除去後、冷却管内を水洗いします。

浸漬で使用する場合、原液～5倍に水で希釈してご使用下さい。

洗浄後の中和処理は不要です。水洗い、乾燥後、すぐに錆が発生することはありません。

※必要に応じて防錆処理を行って下さい。

### 【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

長時間使用の場合はゴム手袋をご使用ください。

長時間の浸漬使用の場合、金属を変色させることがあります。端材などで確認してからご使用下さい。

販売店



株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail [nmc@kk-nmc.jp](mailto:nmc@kk-nmc.jp)

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号

Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail [kobe@kk-nmc.jp](mailto:kobe@kk-nmc.jp)

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5

Tel. 092-609-9090 Fax. 092-609-9091 E-mail [fukuoka@kk-nmc.jp](mailto:fukuoka@kk-nmc.jp)

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F

Tel. 052-684-7852

produce & better product to customers

ワイヤ放電加工機用防錆添加剤

# HYP-AD3

## 【特長】

ワイヤ放電加工機の加工液に添加することで加工中の防錆ができ、スラッジ付着・緑青付着などの防止効果があります。微量の添加なのでべと付きが無く、加工条件（電気特性）に影響がありません。

## 【性状・成分】

主成分：非イオン系有機化合物 色：無色または淡黄色  
pH:5.2（原液） 比重：1.16（20℃）



6 L ・ 20 L

## 【用途】

- ・ ワイヤ放電加工時のワークの防錆
- ・ 緑青の発生防止
- ・ 加工機内のスラッジの除去及び再付着防止

## 【使用法】

加工液に 0.1%～0.3% 添加し、イオン交換樹脂を通さずに 30 分程度循環させてください。稼働時間と共に効果は低下してきますので、発錆が見られたら初回添加量の 1/10 程度を継ぎ足ししてください。

## 【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。  
乳幼児の手の届かないところに保管してください。

販売店



株式会社 **NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号

Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5

Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F

Tel:052-684-7852

produce & better product to customers

水溶性中和防錆剤

# HYP-W50

## 【特長】

水で希釈して使用できる経済的な水溶性防錆剤です。また、酸洗浄後の中和防錆剤としてもご使用できます。

## 【性状・成分】

主成分：有機酸アミン塩      色：無色または淡黄色  
pH10.7 (5%)                      比重：1.02 (20℃)

## 【用途】

- ・ 鉄鋼など加工部品の一時防錆
- ・ 酸洗浄後の中和及び一時防錆
- ・ 冷却管などの防錆添加剤として



4 L ・ 20 L

## 【使用法】

水で 20 倍～50 倍で希釈し、浸漬または噴霧してご使用ください。

防錆期間はおおむね 1～2 週間程度です。

酸洗浄（HYP-R1S など）後の中和剤としてご使用の場合は、20 倍希釈程度に希釈してください。使用頻度により中和能力が劣化してきますので、定期的な液交換をお勧めします。

## 【注意事項】

材質によっては変色する場合があります、端材などを使ってあらかじめご確認ください。

ご使用前に必ず「製品案内データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

販売店



株式会社NMC

<http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail [nmc@kk-nmc.jp](mailto:nmc@kk-nmc.jp)

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号

Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail [kobe@kk-nmc.jp](mailto:kobe@kk-nmc.jp)

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5

Tel. 092-609-9090 Fax. 092-609-9091 E-mail [fukuoka@kk-nmc.jp](mailto:fukuoka@kk-nmc.jp)

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F

Tel.: 052-684-7852

produce & better product to customers

## 油性防錆剤

# NMC Nk-3000NS

### 【特長】

金属に対する親和感と処理表面より水分を置換し軟質防錆皮膜を形成します。  
防錆油膜は溶剤、水溶性脱脂剤で容易に除去できます。  
5 $\mu$ 程度の均一皮膜を形成、耐油焼け性に優れています。  
臭気も少なく、浸漬・スプレーでの塗布などの作業に優れています。  
P R T R法、有機溶剤中毒予防規制ともに非該当ですので安心してご使用いただけます。  
**環境にやさしいバリウムフリータイプの防錆剤です。**

### 【性状・成分】

色：淡褐色透明液体      粘度（40℃）：3.0cSt（mm<sup>2</sup>/s）  
比重（20℃）：0.859      引火点：80℃  
鉱油、石油系溶剤

### 【用途】

- ・鋼材、金型、加工ワークなどの長期防錆に。
- ・金属製品の防錆に。輸出機器、部品の防錆に。



4L・16L

### 【使用法】

使用状況に合わせて、浸漬、吹き付けなどの洗浄を行って下さい。詰め替えて使用する容器として Nk トリガースプレー、HP エアースプレー、エアースhotsシステムがごさいます。

### 【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。  
乳幼児の手の届かないところに保管してください。  
直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

**危険物 第四類第三石油類**

販売店



株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>




東京本社：東京都小平市小川町4-14-27  
Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp  
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号  
Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp  
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5  
Tel. 092-609-9090 Fax. 092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp  
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F  
Tel.: 052-684-7852

スケールブライト12Bでスケールを除去し冷却効果を高め製品精度を向上させる

## 樹脂・ダイキャスト金型の冷却管洗浄

### 金型冷却管洗浄例



※..... は、通常の循環経路です。

- ① 金型を下ろし通常の清掃作業を行ってください。
- ② 配管バイパスを設置し、スケールブライト12Bで冷却管内のスケール・錆除去を行います。  
※スケールブライト12Bは、軽度の錆・スケール除去は10倍、錆・スケールが多い場合は5倍希釈で、約5時間～10時間循環させて下さい。
- ③ スケールブライト12Bを冷却管内から抜き取り、配管内を水洗します。中和処理は不要です。
- ④ 洗浄後、そのまま成形機に組み付け作業を行うことも可能です。  
※長期保管する場合は防錆処理を行って下さい。



洗浄前の冷却管断面



洗浄後の冷却管断面

produce & better product to customers

水溶性強力脱脂洗浄剤

# ハイプロス ハイクリーナー

## 【特長】

強力な浸透性と脱脂・洗浄力で頑固な機械油、動植物油などあらゆる油汚れを除去します。  
特にこびりついた酷い汚れの除去に最適です。  
モールド金型部品、金属部品の超音波用洗浄液としてご使用いただけます。

## 【性状・成分】

主成分：界面活性剤、キレート剤  
色：青色液体      pH：12.5

## 【用途】

- ・工場内機械の油汚れの洗浄
- ・モールド金型部品、鉄系部品の超音波洗浄
- ・厨房内設備・タイル床の油汚れ洗浄



4kg・18kgQB

## 【使用法】

汚れの度合いに応じて水希釈してご使用ください。

希釈目安：工場内機械＝原液～50 倍程度    金属部品＝原液～50 倍  
                  厨房内＝10 倍～50 倍程度      超音波洗浄＝原液～30 倍程度

## 【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。  
乳幼児の手の届かないところに保管してください。  
長時間使用の場合はゴム手袋をご使用ください。  
塗装面に使用の場合は予め試験して塗装剥離が無いかご確認ください。

販売店



NMC Co., Ltd.

URL: <http://www.kk-nmc.jp>



produce & better product to customers

## ワイヤ放電加工機用添加剤のスタートキット

### HYP-AD3(6L)&プレフィルターセット

#### 添加剤の「HYP-AD3」の効果

1. 加工中の発錆抑止効果
2. 加工機内部スラッジの固着抑止効果と洗浄効果
3. 真鍮線(ワイヤ線)から放出される銅イオンの結晶化抑止効果
4. 超硬加工におけるコバルト溶出抑止効果

#### HYP-AD3(6L) & プレフィルターのセット

セット特別価格 ¥31,350-(税込)・フィルター1  $\mu$ ×2本サービス



HYP-AD3(6L)

+



プレフィルターLアングル付

+



フィルター2本サービス

セット特典

【添加量】タンク容量の 0.3% (600Lタンクの場合は 1.8L)。

#### 【注意点】

防錆装置と併用の場合や、お客様の状況により添加量を少なくする場合もございます。  
詳しくは弊社営業担当までご相談ください。

販売店



株式会社NMC

URL <http://www.kk-nmc.jp>

東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail [nmc@kk-nmc.jp](mailto:nmc@kk-nmc.jp)

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファクトリービル6C-08号


Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail [kobe@kk-nmc.jp](mailto:kobe@kk-nmc.jp)

福岡営業所：福岡県福岡市博多区西春日3-2-21

Tel.092-585-6360 Fax.092-585-6369 E-mail [fukuoka@kk-nmc.jp](mailto:fukuoka@kk-nmc.jp)

# produce & better product to customers

## 【接続方法】



プレフィルターをイオン交換樹脂の前にセットします。

HYP-AD3の洗浄効果で、クーラント内部に蓄積されていたスラッジが少しずつ溶出していきます。それがイオン交換樹脂へ流れ込む事を抑止する為にプレフィルターをセットします。

## 【オプション】（税別価格）



ネジニップル

販売価格 ￥880-



ホーセンド(小・大)

小: 販売価格 ￥880-

大: 販売価格 ￥1,650-



耐圧ホース(細・太)1m

細: 販売価格 ￥1,045-

太: 販売価格 ￥1,650-

### ※オプション選定での注意点

- ・ホーセンドとホースは2種類ご用意してあります。
- ・イオン交換樹脂筒へ入る、耐圧ホースの外径をお調べください。
- ・ホース外径が 26mm の場合はホーセンド(大)とホース(太)のセットとなります。
- ・ホース外形が 18mm の場合はホーセンド(小)とホース(細)のセットとなります。
- ・機械によっては例外もありますので、良くご確認いただくか、営業担当までご相談ください。
- ・ネジニップルを取り付ける時は、別途水漏れ防止のシールテープとフィルター固定用ネジが必要になります。

## 【濃度管理について】

- 概算での濃度測定は PAL-防錆剤(アタゴ社製)で可能です。  
測定方法については弊社までお問い合わせください。
- 測定器をご使用にならない場合は、スラッジの洗浄性が落ちてきたときや、加工中の電食や錆の発生を多く感じた時に1回あたり200cc~500cc の追加添加を行ってください。



濃度測定器「PAL-防錆剤」

希望小売価格 ￥30,250- (税込)

※ご不明な点は営業担当までお問い合わせください。

produce & better product to customers

無臭・無刺激タイプの除錆剤

# HYP-R1S

## 【特長】

リン酸を主成分としたサビ落とし剤です。金属イオンとの反応による異臭や有害ガスが発生しません。水洗い後のヌメリがありません。引火性・爆発性がないので人体に安全、安心してご使用いただけます。水希釈で使用出来るので経済的です。

## 【性状・成分】

主成分：リン酸

Ph:1.9 (1%)

色：無色または淡黄色

比重：1.17 (20℃)

## 【用途】

- ・ワイヤ放電加工後のサビ落とし、金属部品のサビや酸化被膜の除去など
- ・対象：スチール、ステンレスなど



## 【使用法】

6 L・20 L (BIB・ポリ缶)

原液～水で 10 倍程度に希釈し、浸漬してご使用ください。

浸漬時間は 10 分以内が目安です。サビが落ちたら速やかに水洗いし、中和または防錆処理してください。

液やワークに変色が出てきたら、全液交換してください。継ぎ足しは新液の能力低下の原因になります。新液交換時には容器底の沈殿物も取り除いてください。

## 【注意事項】

材質によっては変色する場合があります、端材などを使ってあらかじめご確認ください。浸漬には硬質プラスチック容器をご使用ください。非鉄は特に変色し易いので出来るだけ短時間で処理してください。

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かない所に保管してください。

販売店



株式会社NMC

<http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail [nmc@kk-nmc.jp](mailto:nmc@kk-nmc.jp)

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号

Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail [kobe@kk-nmc.jp](mailto:kobe@kk-nmc.jp)

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5

Tel. 092-609-9090 Fax. 092-609-9091 E-mail [fukuoka@kk-nmc.jp](mailto:fukuoka@kk-nmc.jp)

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F

Tel.: 052-684-7852

produce & better product to customers

拭き取りタイプの除錆剤・スラッジ除去剤

# HYP-R2S

## 【特長】

リン酸を主成分としたサビ落とし・スラッジ除去剤です。金属イオンとの反応による異臭や有害ガスが発生しません。水洗いせず、ウエス等で拭き取るだけで処理できる場合があります。金属表面を傷めず短時間で錆処理ができます。

引火性・爆発性が無く人体に安全なため、安心してご使用いただけます。

## 【性状・成分】

主成分：リン酸

色：緑色

pH:2.0 (1%)

比重：1.15 (20℃)

## 【用途】

- ・ワイヤ放電加工機、型彫放電加工機に付着したスラッジ除去
- ・加工後のサビ落とし、金属部品のサビや酸化被膜の除去など
- ・対象：スチール、ステンレスなど



6 L・20 L (BIB・ポリ缶)

## 【使用法】

HYP-R2Sは原液で、浸漬または刷毛塗りなどの方法でご使用ください。

サビが落ち次第、HYP-R2Sが乾かないうちに、水を含んだウエスで拭き取ります。その後、乾いたウエスで水分を十分に拭き取ってください。浸漬の場合、処理時間は10分以内が目安です。処理後は十分に水洗いし、中和または防錆処理を行ってください。

※拭き取りの場合、材質によっては錆が発生することがありますので、その場合には、HYP-W50で中和防錆処理を行ってください。

## 【注意事項】

材質によっては変色する場合がありますので、端材などを使ってあらかじめご確認ください。

浸漬使用の場合は、必ず硬質プラスチック容器をご使用ください。

非鉄は特に変色し易いので出来るだけ短時間で処理してください。

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かない所に保管してください。

販売店



株式会社NMC

<http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail [nmc@kk-nmc.jp](mailto:nmc@kk-nmc.jp)

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号

Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail [kobe@kk-nmc.jp](mailto:kobe@kk-nmc.jp)

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5

Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail [fukuoka@kk-nmc.jp](mailto:fukuoka@kk-nmc.jp)

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F

Tel:052-684-7852

produce & better product to customers

ワイヤ・細穴放電加工機用のダイスガイド・真鍮部品などのスラッジ洗浄剤（浸漬用）  
銅・真鍮部品の酸化皮膜除去剤（浸漬用）

## HYP-R4(中性タイプ)

### 【特長】

ワイヤ・細穴放電加工機のダイスガイド・周辺部品真鍮部品に対して影響が少ない為、各部品の浸漬洗浄に最適です。

HYP-R4は銅、真鍮に対して影響が少ない為、銅、真鍮部品の浸漬洗浄に最適です。  
有毒ガスの発生もない為、人体に安全なスラッジ洗浄剤です。

水素脆性も発生しない為、精密部品や製品の錆落としに最適です。

### 【性状・成分】

主成分：還元剤、キレート剤 色：透明液体  
pH:7.5（代表値） 比重：1.028（代表値）

### 【用途】

- ・ワイヤ、細穴放電加工機のダイスガイドの浸漬洗浄
- ・ワイヤ、細穴放電加工機のガイド周辺部品（真鍮他）の浸漬洗浄
- ・製造工程中に発生した部品や製品の錆の除去
- ・各種金属（非鉄含）材料の錆、酸化皮膜の除去

### 【使用法】

原液から3倍程度に希釈して浸漬にてご使用ください。

銅、真鍮部品や銅電極などは短時間浸漬がお勧めとなる為、  
2倍希釈まででのご使用を推奨します。

最初は臭気がありますが時間経過とともに薄れてきます。

洗浄後、残渣成分を水で十分洗い流してください。

### 【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。



4kg・20kg

販売店



株式会社NMC

<http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail [nmc@kk-nmc.jp](mailto:nmc@kk-nmc.jp)

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号

Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail [kobe@kk-nmc.jp](mailto:kobe@kk-nmc.jp)

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5

Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail [fukuoka@kk-nmc.jp](mailto:fukuoka@kk-nmc.jp)

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F

Tel.:052-684-7852

produce & better product to customers

清掃用水溶性強力洗剤

# Nk-ファインクリーナー

## 除菌プラス

### 【特長】

強力な浸透性と脱脂洗浄力で頑固な機械油、動植物油などあらゆる油汚れを除去します。  
水で希釈して使用できるので経済的です。

経済産業省が公表した新型コロナウイルスの除菌に有効と判断される界面活性剤【アルキルアミンオキシド】を 0.56% 配合しております。●除菌有効濃度：0.05% 以上

URL 参照 <https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200529005/20200529005.html>

### 【性状・成分】

色：無色透明液体 p H：12.5(原液)

界面活性剤 水 他

### 【用途】

- ・工場内機械の油汚れの洗浄
- ・工場、オフィス、設備の除菌洗浄
- ・オフィス内の掃除用洗浄
- ・厨房内設備・タイル床の油汚れ洗浄



16 L

### 【使用法】

汚れの度合いに応じて水希釈してご使用ください。

希釈目安：工場内機械＝原液～10 倍程度 オフィス＝10 倍～50 倍程度

※経済通産省が公表した除菌効果を保持するためには 10 倍希釈以内でご使用ください。

塗布後 20 秒～1 分程経過した後、水拭き、乾拭きを行います。

※拭き取り作業に使用するウエスなどは 10 倍希釈液の中で漬け置き洗いをしてください。

### 【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

長時間使用の場合はゴム手袋をご使用ください。

塗装面に使用の場合は予め試験して塗装剥離が無いかご確認ください。

販売店



株式会社 NMC

<http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail [nmc@kk-nmc.jp](mailto:nmc@kk-nmc.jp)

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号

Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail [kobe@kk-nmc.jp](mailto:kobe@kk-nmc.jp)

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5

Tel. 092-609-9090 Fax. 092-609-9091 E-mail [fukuoka@kk-nmc.jp](mailto:fukuoka@kk-nmc.jp)

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F

Tel. 052-684-7852